

PSBJ-URTK/S YE - 测试插头插片

0311731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311731>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，位数: 1，颜色: 黄色



优势

- 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉，在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
- 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

商业数据

订货号	0311731
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码587 (C-1-2019)
GTIN	4017918001612
单件重量（含包装）	3.62 g
单件重量（不含包装）	3.62 g
原产地	DE

PSBJ-URTK/S YE - 测试插头插片



0311731
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311731>

技术数据


产品属性

产品类型	测试插座
位数	1

连接数据

连接方式	螺钉连接
------	------

尺寸

尺寸图	
宽度	5 mm
高度	5 mm
NS 35/7,5深度	15 mm
引脚直径	4 mm

材料规格


颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	黄铜
绝缘材料	PA
接触件材料	聚酰胺 PA，非强化的，镀银黄铜
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

图纸

尺寸图



PSBJ-URTK/S YE - 测试插头插片



0311731

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311731>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-12.0	27440313

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PSBJ-URTK/S YE - 测试插头插片



0311731
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0311731>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn