

### FlexiGuard beschermsslang en koppelingen

- PVC-beschermsslang met stalen spiraalversterking


Flexiguard beschermsslang wordt gebruikt om bekabeling te beschermen in de paneelbouw, machinebouw en robotica.

#### Hoofdkenmerken

- extreem flexibel
- excellente mechanische bescherming
- goed bestand tegen oliën, zuren en alkaliën
- goed bestand tegen chemicaliën
- goed bestand tegen UV-straling en ozon



Flexiguard FG met koppeling FG-UH.



Flexiguard

<b>MATERIAAL</b>	PVC, cadmiumvrij, staal (ST)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-20 °C tot +70 °C, met tussenpozen +80 °C (gedurende 200 h)
<b>Brandbaarheid</b>	UL94 HB



TYPE	Ø D	Buiten Ø	Buigradius	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
FG14	10	14	14	10 m	grijs (GY)	167-00209
FG17	13	17	17	10 m	grijs (GY)	167-00211
FG19	15	19	19	10 m	grijs (GY)	167-00213
FG21	16	21	21	10 m	grijs (GY)	167-00216
FG27	21	27	27	10 m	grijs (GY)	167-00221
FG36	30	36	36	10 m	grijs (GY)	167-00229
FG45	38	45	45	10 m	grijs (GY)	167-00236
FG56	48	56	56	10 m	grijs (GY)	167-00248

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.