




FAG

UCFC205

Corps de roulement à bride

Palier applique UCFC

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
H	115 mm	Hauteur de bride
U	29,8 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	14.900 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	7.800 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	410 N	Limite à la fatigue, radiale
≈m	0,94 kg	Poids

Cotes de montage

J	90 mm	Distance trous de fixation
J	90 mm	Diamètre primitif (trous)
N	12 mm	Trou de fixation
N ₁	63,6 mm	Distance trous de fixation
T ₁	6 mm	Hauteur centrage
Z	70 mm	Diamètre centrage
	h8	Ajustement diamètre centrage
n	4	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	21 mm	Hauteur logement
A ₁	7 mm	Épaisseur de bride
A ₂	10 mm	Distance piste
B	34,1 mm	Largeur
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification

information additionnelle

1	Nombre de logements
FC205	Corps de palier
UC205	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.