




ISE20C(H), Pressostat digital de haute précision, Ecran à triple affichage pour fluides conventionnels

ISE20C-V-F02-W

Fiche technique

General series information


- Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage pour fluides.
- 2 Sortie + Sortie analogique (tension/courant).
- IP65.
- Fluide compatible : Fluides qui ne corrodent pas les aciers inox 630 et 304.
- Plage de pression : -0.1 à 2 MPa.
- Répétitivité : ± 0.2 % E.M.
- Temps de réponse : 1.5 ms max.
- Consommation : 35 mA max.

Spécifications standards

Série	ISE20
Plage de pression nominale	C (-0.1 à 1 MPa)
Caractéristiques de sortie	V (Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique)
Unités	Avec fonction de sélection de l'unité
Caractéristiques de raccordement	F02 [G1/4, (M5, Taraudage)]
Sens du raccordement	Raccordement à l'arrière
Câble	W (Câble avec connecteur, 5 fils, câble de 2 m, avec capot étanche)
Fixation	Sans
Manuel d'utilisation	Manuel d'utilisation, sans certificat d'étalonnage
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	-5 °C
Alimentation générale	12 à 24 VDC
Normes	CE


Temps de réponse	1.5 max
Type de sortie	Collecteur ouvert PNP 2 sorties + sortie de courant analogique
Consommation électrique	35 mA max.
Protection	IP65
Répétitivité	±0.2 % E.M. ±1 chiffre
Orifice	G1/4 (taraudage M5)
Fluide compatible	Fluides qui ne corrodent pas les aciers inox 630 et 304
Plage de pression nominale	-0.1 à 1 mPa
Pression d'épreuve	2 Mpa
Nombre d'écrans	Écran à triple affichage
Poids	0.087 Kg

Dimensions




スイッチの大気圧ポートに米・ホコリ等がかかる可能性がある場合は、別売のチューブを大気圧ポートに標準まで挿入し、反対側を米・ホコリのかからない安全な状態で密着してください。
※チューブは当品TUG425(材質:ポリウレタン 外径φ4 内径φ2.5)をご使用ください。

※ ウォータースター、サージ圧等の急激な圧力変動が予想される場合には当社のホームページ(<http://www.sincoworld.com>)より取扱技術者の相談・お問い合わせください。



コネクタ付リード線：ZSE20C(F)/ISE20C(H)用
(オプション単体品番：ZS-46-5F)



Information supplémentaire

Catalogue	ZSE20-ISE20-E_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_Z_ISE20ABC_TF1V224EN.pdf
Manuels d'installation	IM_Z_ISE20C_TF2Z061FR.pdf IM_Z_ISE20C_TF2Z061EN.pdf
Operation manuals	OM_ZSE_ISE20C_OMU0009EN-F.pdf ZSE20C_quickguide.pdf