

■ PICOUPE-EXP-240

→ Ensemble Pique Coupe-Câbles hydraulique BT-HTA

► NORME :

Agrément SMART EDF N° AE/RE/2004/001

► UTILISATION :

Piquage pour s'assurer de l'absence de tension sur les câbles des réseaux souterrains.

BT HN 33 S 32 et S 33 jusqu'à 3 x 240 mm² + 1 x 95 mm².

HTA NF C 33.220 et C 33.223 3 x 240 mm² et 1 x 630 mm².

Anciens câbles selon NF C 33.100.

Câbles cuivre 3 x 240 mm² suivant NF C 33.226.

Limite à un défaut monophasé le piquage d'un câble multipolaire, en permettant la réaction des protections avant établissement d'un court-circuit biphasé ou triphasé.

Coupe du câble assurée en suivant l'opération de piquage.

► CARACTÉRISTIQUES :

- Pique Coupe-Câbles hydraulique:
 - Vérin hydraulique
 - Carter de positionnement de l'outil sur les câbles
 - Lame + pique en acier traité, assurant le piquage et la coupe du câble
 - Berceau servant au centrage du câble, guide lame
 - Groupe hydraulique 700 bars intégré
 - Moteur U = 12 V intégré
 - Capacité de coupe : 95 mm de diamètre
 - Poids: 12 kg
- Boîtier de commande, télécommandé par radio codée (fréquence 433,92 Mhz):
 - Boîtier de commande raccordé à l'outil de piquage et de coupe - cordon électrique de 5 mètres
 - 1 Flash, indique la mise en veille du boîtier de commande
 - 1 Sirène indique la bonne réalisation de l'opération et la fin de celle-ci

Document non contractuel pouvant être soumis à modification sans préavis





- Batterie connectée sur ce boîtier, alimente l'outil

- Télécommande à 3 boutons (433,92 Mhz):
- Alimentée par 2 piles 1,5 V
- Radio codée, encodage unique
- Utilisable jusqu'à 150 mètres

Ensemble livré en coffret avec tout le matériel pour assurer la V.A.T:

- Pique Coupe-Câbles avec tresse et piquet de MALT
- 2 batteries 12 Volts et chargeur 1H
- Clé pour remplacement Pique et démontage tresse de MALT
- 1 gabarit de vérification du pique
- 1 pique de rechange
- 2 sangles pour fixation en galerie L 2 mètres
- Tapis de protection: 0,7 x 1 m
- Dimensions: 850 x 300 x 350 mm
- Poids total: 35 kg

Accessoire disponible:

- Châssis avec roues pneumatiques
- Montage possible sur les nouvelles et anciennes caisses
- Adaptable sur toutes les caisses même antérieures de la gamme PICOUP
- Châssis résistant en acier peint
- Roues pneus larges (avec chambre à air) montées sur roulement pour un meilleur confort

| Référence | Désignation | Capacité de coupe | Dimensions | Poids |
|----------------|---|-------------------|--------------------|-------|
| PICOUP-EXP-240 | Ensemble Pique Coupe-Câbles hydraulique BT-HTA | Ø 95 mm | 850 x 300 x 350 mm | 35 kg |
| | Accessoires: | | | |
| EASYROLL | Châssis seul. S'adapte à plusieurs formats de caisses | | 892 x 554 x 488 | 3 kg |
| EASYROLL.CR84 | Châssis + caisse CR84 | | 892 x 554 x 488 | 10 kg |