



PRODUCT-DETAILS

E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP

E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP
产品ID	1SDA072898R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644767488
目录说明	E2.2H 800 Ekip Hi-Touch LSI 4p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 800 FOUR-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/HI-TOUCH-LSI R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	00d7ed7a-fd24-4380-8d9a-ff02a178b1c4 Italy (IT)
简化的SCIP	cfd53bbe-f5f5-4be4-b7f4-30f66914c096 Portugal (PT) f2a8a78b-a08f-4632-8d38-df44405e8eed Netherlands (NL) 7018d863-2576-4d6c-856d-1914dc97e78c Poland (PL) 3d4ef85f-f2af-42ac-b59e-edf471865f17 Poland (PL) 9a78d503-cc85-440c-a016-b2dcf4e3e4d2 Germany (DE) 71d7d816-50a6-4349-86a0-a381441b6665 Bulgaria (BG) 4f6206c8-766c-4960-a643-8adf5ba035d7 Germany (DE) c3d581e4-ba38-4c58-8b66-83fc29c7a74c Hungary (HU) c6f4868f-86c8-44c5-a259-f6312a4d458f Poland (PL) 6bbd388b-5394-4167-ab92-4ad48c394932 Czech Republic (CZ) f8416874-26dd-4bb8-a2aa-60fcb67aa897 Germany (DE) 2ffe8313-739b-49a8-bc07-c35fa9e9617e Belgium (BE) 6f66fce0-ff8f-4fc4-9d26-d2a5535b7432 Germany (DE) 4cb12adc-b0b8-4c63-a66d-1460bd7c73cb France (FR) e2416e06-2529-4848-8aaa-51bf0cfa2081 Finland (FI) b03f61a2-5b1c-4e8c-8c18-4193741d656b Greece (GR) cfcd6d32-0cfd-4707-a11b-f2d0f0d26192 Denmark (DK) b03f61a2-5b1c-4e8c-8c18-4193741d656b Greece (GR) 330fe251-0b13-4143-b7de-b1de539f2647 Norway (NO) cfd53bbe-f5f5-4be4-b7f4-30f66914c096 Portugal (PT) 4cb12adc-b0b8-4c63-a66d-1460bd7c73cb France (FR) c6f4868f-86c8-44c5-a259-f6312a4d458f Poland (PL) bab7a853-8281-4d8a-b0e5-8b3428f3ba3e Sweden (SE) d93429c9-cd25-48f4-b82c-1643c35836a0 Spain (ES) 6bbd388b-5394-4167-ab92-4ad48c394932 Czech Republic (CZ) 4ec2a568-a7db-4156-b4d4-a9689abc37b1 Hungary (HU) 3d4ef85f-f2af-42ac-b59e-edf471865f17 Poland (PL) 2b5d8302-ae47-4c51-ad34-e5546c991490 France (FR) daa23091-2db2-4b12-8aa6-e44dea5f9e58 Estonia (EE) 660f8c7e-fc77-4e3c-9b45-3575f54945d8 Sweden (SE) d93429c9-cd25-48f4-b82c-1643c35836a0 Spain (ES) 558acf93-868e-47bc-93d3-dec5e083abe7 Germany (DE) 9a78d503-cc85-440c-a016-b2dcf4e3e4d2 Germany (DE) f8416874-26dd-4bb8-a2aa-60fcb67aa897 Germany (DE) 330fe251-0b13-4143-b7de-b1de539f2647 Norway (NO) 72b3f61c-2613-4699-8025-0ef3ed848866 Belgium (BE) 2ffe8313-739b-49a8-bc07-c35fa9e9617e Belgium (BE) cfcd6d32-0cfd-4707-a11b-f2d0f0d26192 Denmark (DK) daa23091-2db2-4b12-8aa6-e44dea5f9e58 Estonia (EE) 72b3f61c-2613-4699-8025-0ef3ed848866 Belgium (BE) 2b5d8302-ae47-4c51-ad34-e5546c991490 France (FR) c3d581e4-ba38-4c58-8b66-83fc29c7a74c Hungary (HU) 6f66fce0-ff8f-4fc4-9d26-d2a5535b7432 Germany (DE) e2416e06-2529-4848-8aaa-51bf0cfa2081 Finland (FI) 2658cfdb-6800-4de6-8699-35b181a4a46b Croatia (HR) f2a8a78b-a08f-4632-8d38-df44405e8eed Netherlands (NL) 2658cfdb-6800-4de6-8699-35b181a4a46b Croatia (HR) 660f8c7e-fc77-4e3c-9b45-3575f54945d8 Sweden (SE) 558acf93-868e-47bc-93d3-dec5e083abe7 Germany (DE) 4ec2a568-a7db-4156-b4d4-a9689abc37b1 Hungary (HU) 71d7d816-50a6-4349-86a0-a381441b6665 Bulgaria (BG) bab7a853-8281-4d8a-b0e5-8b3428f3ba3e Sweden (SE) 4f6206c8-766c-4960-a643-8adf5ba035d7 Germany (DE) 7018d863-2576-4d6c-856d-1914dc97e78c Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	ZBHPEFAJ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644767488
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	407 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	55 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	615 mm
1级包装 总重	60 kg
1级包装 EAN	8015644767488

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0432

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
中性极(N极)容量 ([%I _n])	100 %
极数	4P
功率损耗	72 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA

	(690 V AC) 85 kA
额定运行短路分断能力, 以Icu的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Hi-Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	H
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH001000R0102
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

