



IQ40-40NPSKK0S

IQG

INDUCTIEVE BENADERINGSSCHAKELAARS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
IQ40-40NPSKK0S	1071851

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IQG



Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Constructie	Blokvormig
Behuizingsconstructie	Standaardmodel
Afmetingen (B x H x D)	40 mm x 40 mm x 118 mm
Schakelafstand S_n	40 mm
Verzekerde schakelafstand S_a	32,4 mm
Inbouw in metaal	Niet bondig
Schakelfrequentie	100 Hz
Aansluittype	Klemaansluiting
Schakeloutput	PNP
Uitgangsfunctie	Maakcontact
Elektrische uitvoering	DC 3-draads
Isolatieklasse	IP67, IP68, IP69K
Speciale toepassingen	Ruwe gebruiksomstandigheden

Mechanisch/Elektrisch

Voedingsspanning	10 V DC ... 30 V DC
Rimpel	$\leq 10 \text{ V}_{ss}^{1)}$
Spanningsdaling	$\leq 2 \text{ V}$
Stroomopname	20 mA ²⁾
Opstarttijd	$\leq 50 \text{ ms}$
Hysteresis	3 % ... 15 % ³⁾
Reproduceerbaarheid	$\leq 6 \%$
Temperatuurdriфт (van S_r)	$\pm 10 \%$
Continuustroom I_a	$\leq 200 \text{ mA}$

¹⁾ Van Ub.

²⁾ Onbelast.

³⁾ Van S_r

⁴⁾ Nominale spanning: 50 V DC.

Kabelkoppeling klemruimte	M20 1,5
Draaddoorsnede	≤ 2,5 mm ²
Beveiliging tegen kortsluiting	✓
Ompoolbeveiligd	✓
Inschakelstroomonderdrukking	✓
Bestendigheid tegen schokken en trillingen	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf	-25 °C ... +85 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-40 °C ... +85 °C
Materiaal behuizing	Kunststof, PA 66
Materiaal, actief oppervlak	Kunststof, PA 66
Max. aanhaalmoment	1,8 Nm
Beschermingsklasse	II ⁴⁾
UL-file-nr.	E348498

¹⁾ Van Ub.

²⁾ Onbelast.

³⁾ Van S_r

⁴⁾ Nominale spanning: 50 V DC.

Veiligheidstechnische karakteristieken

MTTF_D	1.406 jaren
DC_{avg}	0%

Reductiefactoren

Opmerking	De waarden zijn richtwaarden die kunnen variëren
Roestvast staal (V2A)	Ca. 0,8
Aluminium (Al)	Ca. 0,34
Koper (Cu)	Ca. 0,27
Messing (Ms)	Ca. 0,38

Inbouwaanwijzing



Opmerking	Bijbehorende afbeelding zie "Inbouwaanwijzing"
A	42 mm
B	150 mm
C	40 mm
D	120 mm
E	40 mm
F	150 mm

Classificaties

ECI@ss 5.0	27270101
ECI@ss 5.1.4	27270101
ECI@ss 6.0	27270101
ECI@ss 6.2	27270101
ECI@ss 7.0	27270101
ECI@ss 8.0	27270101


ECI@ss 8.1	27270101
ECI@ss 9.0	27270101
ECI@ss 10.0	27270101
ECI@ss 11.0	27270101
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

Inbouwaanwijzing




Aansluitschema

Cd-342




Karakteristiek

IQ40-40Nxxxxx



Maattekening (Afmetingen in mm (inch))

IQG standaard, klemaansluiting



- ① Schakeltoestand-LED, geel
- ② Actief oppervlak
- ③ Bedrijfstoestand LED, groen

Aanbevolen accessoires

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires → www.sick.com/IQG

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
Stekkers en kabels			
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YF2A14-050VB3XLEAX	2096235

	Korte beschrijving	Type	Artikelnr.
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, haaks, Met A-codering Kop B: Los leidingseinde Kabel: Sensor-actuatorkabel, PVC, Niet geïsoleerd, 5 m	YG2A14-050VB3XLEAX	2095897
	Kop A: Contactdoos, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	DOS-1204-G	6007302
	Kop A: Stekker, M12, 4-pins, recht Kop B: - Kabel: Niet geïsoleerd	STE-1204-G	6009932

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen → www.sick.com