

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



传感器/执行器电缆，5-位置，PUR 无卤素，黑-灰色 RAL 7021，屏蔽，插头 直头 M12 SPEEDCON，编码: B，与 孔式 直头 M12 SPEEDCON，编码: B，电缆长度: 0.13 m

优势

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件
- 采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装，节省时间
- 标准产品：坚固的无卤素PUR电缆
- 可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽

商业数据

订货号	1518478
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF1CKA
产品关键代码	AF1CKA
目录页面	页码199 (C-6-2019)
GTIN	4017918961015
单件重量（含包装）	33.9 g
单件重量（不含包装）	35.3 g
原产地	PL

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

技术数据

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	5
出线口编号	1
屏蔽	有
编码	B

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性

绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	48 V AC
	60 V DC
额定电流 I_N	4 A

机械特性

机械参数

插/拔周期	≥ 100
-------	------------

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

连接器

连接1

类型	插头 直头 M12 SPEEDCON
位数	5
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	B

1518478
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>


连接2

类型	孔式 直头 M12 SPEEDCON
位数	5
锁定类型	SPEEDCON
防插错编码类型	B

电缆/电线

电缆长度	0.13 m
------	--------

无卤素PUR黑色 [PUR]

尺寸图	
电缆重量	43 kg/km
UL AWM	20549 / 10493 (80°C/300 V)
位数	5
屏蔽	有
光缆类型	无卤素PUR黑色 [PUR]
导线结构 信号线	42x 0.10 mm
AWG，信号线	22
导线横截面	5x 0.34 mm² (信号线路)
线径，包括绝缘层	1.27 mm ±0.02 mm (信号线路)
电缆外径	5.25 mm ±0.2 mm
外护套，材料	PUR
外护套，颜色	黑-灰色 RAL 7021
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PP
单线，颜色	棕色、白色、蓝色、黑色、灰色
厚度，绝缘	≥ 0.21 mm
厚度，外部护套	大约 0.50 mm
总绞线	5根线芯绞合在填充线芯上
光缆屏蔽盖板	80 %
最大导线电阻	最大 57 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	70 GΩ*km (20 °C时)
额定电压，电缆	300 V (20 °C时)
线芯测试电压／线芯	3000 V (20 °C时)
最小弯曲半径，固定式安装	26 mm
最小弯曲半径，移动式安装	52 mm (最大+60 °C)
动态负载能力（弯曲）	最大折弯次数: 10000000，弯曲半径: 52 mm，横向轨迹: 10

1518478
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

	m , 横向速度: 3 m/s , 加速度: 10 m/s²
无卤素	符合DIN VDE 0472 第 815 章
	符合DIN EN 50267-2-1标准
阻燃	符合 UL 758/1581 FT2 标准
	DIN EN 60332-2-2 (20 s)
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1
其它防护功能	好的抗酸，碱溶液及溶剂性
	防水解，防细菌腐蚀
	耐盐水
	部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准)
	耐磨损
特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
	低附着力表面
环境温度（运行）	-40 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)
	-25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆




1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>


图纸

尺寸图



针式, M12 x 1, 直头, 屏蔽

尺寸图



M12 x 1 孔式, 直头


SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

示意图



M12针式连接器引脚分配，5芯，B编码，插头侧


SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器
电缆



1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

示意图



M12孔式连接器引脚分配，5芯，B编码，插座侧

电路图



M12针式和M12孔式的触点分配

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>



EAC

认证ID: EAC-Zulassung



EAC-RoHS

认证ID: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 传感器/执行器 电缆



1518478
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1518478>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.0 气候变化	
CO2e 千克	0.376千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn