

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块

2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE紧凑型接口模块，用于带Controll-Logix专用标记的Allen-Bradley® ControlLogix®系统，位数：2 x 14，模块宽度：82.5 mm

商业数据

订货号	2904288
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	DK212S
产品关键代码	DK212S
目录页面	页码473 (C-5-2019)
GTIN	4046356813587
单件重量（含包装）	168.35 g
单件重量（不含包装）	168.35 g
原产地	US

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	14
通道数目	2
	4
	6
	8
	16

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2

电气特性

最大允许工作电压	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	1 A
额定过电压	0.6 kV

所支持的控制器 ALLEN-BRADLEY ControlLogix

适用的I/O卡件	1756-IN16
	1756-IA8D
	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
	1756-IR6I
	1756-IT6I
	1756-OF4
	1756-OF6CI
	1756-OF6VI
	1756-OF8
	1756-PLS
	1756-IF6H
	1756-IF6CIS
	1756-OF8H

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C200

适用的I/O卡件	TC-IDX 081
	TC-IDA 161
	TC-IAH 061
	TC-IXR 061

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

	TC-IXL 061
	TC-OAH 061
	TC-OAV 061
	TC-OAV 081

连接数据

现场侧

连接方式	直插式连接
剥线长度	8 mm
位数	20
刚性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导向横截面 AWG	26 ... 14

控制系统侧

连接方式	IDC/FLK 针脚排
连接量	2
位数	14
针距	2.54 mm

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

宽度	82.5 mm
高度	72.1 mm
深度	56 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块




2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

图纸

电路图



VIP-2/.../2FLK14/AB-1756的接线图

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

CSA 认证ID: 2122203				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

cUL认证 认证ID: E238705				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

UL认证 认证ID: E238705				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

CSAus 认证ID: 2122203				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	125 V	1 A	26 - 14	-

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 - 无源模块



2904288
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2904288>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn