


# E30430



## Afficheur IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"



| Application                      |                                                               |                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Caractéristique spécifique       | contacts dorés                                                |                         |
| Application                      | affichage de toutes les valeurs process d'un capteur raccordé |                         |
| Données électriques              |                                                               |                         |
| Tension d'alimentation           | [V]                                                           | 18...30 DC              |
| Consommation                     | [mA]                                                          | < 47                    |
| Résistance d'isolation min.      | [MΩ]                                                          | 100; (500 V DC)         |
| Classe de protection             |                                                               | III                     |
| Protection inversion de polarité |                                                               | oui                     |
| Logiciel / programmation         |                                                               |                         |
| Possibilités de paramétrage      | affichage, type de visualisation                              |                         |
| Interfaces                       |                                                               |                         |
| Interface de communication       | IO-Link                                                       |                         |
| Type de transmission             | COM2 (38,4 kBaud)                                             |                         |
| Révision IO-Link                 | 1.1                                                           |                         |
| Standard SDCI                    | IEC 61131-9                                                   |                         |
| Profils                          | Smart Sensor - SSP 0                                          | Generic Profiled Sensor |
|                                  | Function                                                      | Device identification   |
|                                  | Function                                                      | Process data variable   |
|                                  | Function                                                      | Device diagnosis        |
| Mode SIO                         | non                                                           |                         |
| Type de port maître requis       | A                                                             |                         |
| Temps de cycle de process min.   | [ms]                                                          | 11,2                    |

# E30430



## Afficheur IO-Link

IO-LINK INLINE DISPLAY 1,44"

|                                     |  |                                              |                                           |
|-------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DeviceID supportés                  |  | Mode de fonctionnement                       | DeviceID                                  |
|                                     |  | default                                      | 694                                       |
| Conditions d'utilisation            |  |                                              |                                           |
| Température ambiante                |  | [°C]                                         | -10...60                                  |
| Température de stockage             |  | [°C]                                         | -20...80                                  |
| Indice de protection                |  | IP 65; IP 67                                 |                                           |
| Tests / homologations               |  |                                              |                                           |
| CEM                                 |  | DIN EN 61000-6-2                             |                                           |
|                                     |  | DIN EN 61000-6-4                             |                                           |
| Tenue aux chocs                     |  | DIN EN 60068-2-27                            | 5 g (11 ms)                               |
| Tenue aux vibrations                |  | DIN EN 60068-2-6                             | 5 g (10...50 Hz)                          |
| MTTF                                |  | [Années]                                     | 397                                       |
| Données mécaniques                  |  |                                              |                                           |
| Poids                               |  | [g]                                          | 204                                       |
| Boîtier                             |  | rectangulaire                                |                                           |
| Dimensions                          |  | [mm]                                         | 86 x 45 x 39,5                            |
| Matières                            |  | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM |                                           |
| Afficheurs / éléments de service    |  |                                              |                                           |
| Indication                          |  |                                              | affichage couleur 1,44", 128 x 128 pixels |
|                                     |  |                                              | 2 x LED, jaune                            |
| Accessoires                         |  |                                              |                                           |
| Fourniture                          |  | Répartiteurs en Y; E12481                    |                                           |
| Remarques                           |  |                                              |                                           |
| Unité d'emballage                   |  | 1 pièces                                     |                                           |
| Raccordement électrique             |  |                                              |                                           |
| Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré |  |                                              |                                           |