

Produktinformation

<u>Produktbezeichnung</u>	:	Elektroniklot „Bleifrei“ ISO-Tin Sn95,5Ag3,8Cu0,7
<u>Normbezeichnung</u>	:	keine genormte Legierung
<u>Metallische Zusammensetzung</u>	:	95,5% Sn, 3,8% Ag, 0,7% Cu
<u>Schmelzbereich</u>	:	Solidus 217°C Liquidus 219°C
<u>Elektrische Leitfähigkeit</u>	:	7,5 m/ Ω mm ²
<u>Spezifisches Gewicht</u>	:	7,5 g/cm ³
<u>Bevorzugte Lötverfahren</u>	:	Lötbadlöten
<u>Lieferform</u>	:	Dreikantstangen, 400 mm lang, ca. 250 g/Stange, 20,- kg Kartons 1kg-Stangen 3,5kg Blöcke Andere Stangengrößen und Blöcke sind auf Wunsch lieferbar.
<u>Anwendungsbereich</u>	:	Lötungen im Elektronikbereich,
<u>Hinweis</u>	:	Andere Legierungen sind in unserem Standardlieferprogramm enthalten.

02/00

STGSSn95,5.DOC

Fordern Sie weitere Informationen an.