Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys - Snap In GV - contact auxiliaire - 1O+1F

GVAE11A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys TeSys Deca
Nom de l'appareil	GVAE
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Compatibilité produit	GV2P GV2L GV2ME GV2LE GV2RT GV3P GV3L GV2LM
Emplacement de montage	Avant
Composition des contacts de pôles	1 NO + 1 NF
Mode de raccordement	Borne snap-in2 câble(s) 0,5…2,5 mm² - rigide Borne snap-in2 câble(s) 0,5…4 mm² - flexible sans embout Borne snap-in2 câble(s) 0,5…2,5 mm² - flexible avec embout

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	300 V se conformer à UL 508 300 V se conformer à CSA C22.2 No 14 250 V se conformer à CEI 60947-1
[Ue] tension assignée d'emploi	24...240 V CA 24...60 V CC
[Ith] courant thermique conventionnel	2,5 A
Durée de vie mécanique	100000 cycle
Courant commuté minimum	5 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Type de protection	Fusible gG 10 A Disjoncteur GB2CB06 10 A maximum
Puissance assignée d'emploi en VA	120 VA à 110…120 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 120 VA à 230…240 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 48 VA à 24 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle 60 VA à 48 V AC-15 - durabilité électrique: 100000 cycle
Puissance assignée d'emploi en W	15 W à 48 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 24 W à 24 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle 9 W à 60 V DC-13 - durabilité électrique : 100000 cycle
Hauteur	15,5 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	41 mm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Poids Net	25 g
Couleur	Gris foncé

Environnement

Caractéristique d'environnement	Environnement normal
Normes	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 CEI/EN 60335-1:Clause 30.2 CEI/EN 60335-2-40:Annexe JJ
Certifications du produit	CB Scheme CE UKCA CCC cULus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	28 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm
Longueur de l'emballage 2	15,2 cm
Poids de l'emballage 2	310 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	2,175 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	1
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Régulation REACh	Déclaration REACh

Use Longer

Prolongation de vie

Réparation	Non

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.