





Mandrini autoserranti con attacco conico



ARTICOLO E DESCRIZIONE

28032


Mandrini autoserranti per elettroutensili portatili e per trapani stazionari, per uso a sola rotazione



CARATTERISTICHE GEOMETRICHE

ARTICOLO	CAPACITÀ	ATTACCO	L
2803210	1÷10	B 12	86
2803220	1÷10	B 16	86
2803229	1÷13	B 12	102
2803230	1÷13	B 16	102
2803231	1÷13	B 18	108
2803240	1÷16	B 16	108
2803250	1÷16	B 18	108

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEI CONI DI ATTACCO DEI MANDRINI IN ACCORDO ALLE NORME DIN 238



Coni di attacco dei mandrini

Tipo di norma	Cono del mandrino	d1 mm	d2 mm	l mm
DIN 238	B6	6,35	5,85	10,0
	B10	10,094	9,4	14,5
	B12	12,065	11,1	18,5
	B16	15,733	14,5	24,0
	B18	17,780	16,2	32,0