Produktdatenblatt

Spezifikationen



Akt: Auswahl, Mod, 0-10 VDC, 0-20 mAdc, NSR, 24 VAC, TB, 2200 N, linear, IP65, Durchgangsventile

8900104000

EAN Code: 3606480935541

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Stellglied
Stellantriebstyp	Elektrisch
Produktserie Stellantriebe	M22
Stellantriebsmodell	M22
Produktbestimmung	Durchgangsventil
Leistungsaufnahme in VA	15 VA AC
Halteleistungsaufnahme in VA	15 VA AC
Verlustleistung Rücklauf	Ungefederte Rückführung
Steuersignal	Modulierend
Einschaltdauer	80 %
Zielregion	Europa Asien-Pazifik. Australien.

Zusatzmerkmale

Stellglied	Linear
Steuerungstyp	Automatische Rückstellung
rated supply voltage	24 V AC
Analoger Eingangsbereich	0 - 10 V DC
Hublänge	50 mm
Automatische Kalibrierung des Hubes	Falsch
elektrische Isolationsklasse	Klasse II
[N] Kraft	2200 N
[lbf] Kraft	495 lbf
Positionsanzeige	Hubanzeige am Joch
Leitungen und Verbindungen	Klemmenblock
Laufzeit des Hubes	102 s

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…90 %

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	29,8 cm
VPE 1 Breite	28,8 cm
VPE 1 Länge	76,2 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	9,04 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Nein**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**