

## CARACTERÍSTICAS

- Los LED de alta eficiencia reducen el consumo de energía
- Larga vida útil de hasta 30.000 horas
- salida de 13500 lúmenes para un brillo extraordinario
- Luz blanca fría para brillo y concentración mejorada
- El índice de protección IP65 permite usar este dispositivo al aire libre también. A prueba de polvo y desviaré el agua pulverizada desde cualquier ángulo.
- 220-240V AC
- Eficiencia de lúmenes de 90lm/W.
- Fabricado con aluminio de calidad y vidrio endurecido durante un tiempo prolongado vida

## Foco de LED RS Pro, 150 W, 13500 lm, IP65, 220 → 240 V

Código RS 176-8529



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

### Descripción del

Este foco LED de 300 W RS PRO tiene un cuerpo de perfil muy estrecho que brinda un aspecto estéticamente agradable y una instalación discreta. Con un factor de forma pequeño y extremadamente ligero, esto permite una instalación sin esfuerzo. Además, este foco está construido alrededor de un índice de protección IP65, por lo que es ideal para usar en interiores o exteriores.

### Especificaciones

<b>Tipo de foco</b>	Foco LED
<b>Luminosidad</b>	13500lm
<b>Eficiencia lumínica</b>	90 lm/W
<b>Calibre</b>	REX Slim
<b>Color de la luz</b>	Blanco frío
<b>Temperatura de color</b>	4000K
<b>Ángulo de haz</b>	115°
<b>Material de la caja</b>	Aluminio
<b>Color de la carcasa</b>	Negro
<b>Aplicaciones</b>	Almacenes, aparcamientos, pasillos, zonas de construcción, parques y jardines, seguridad doméstica

### Especificaciones

<b>Vataje</b>	150W
<b>Tensión</b>	220V a 240V ac
<b>Rango de frecuencia</b>	50Hz a 60Hz
<b>Tipo de lámpara</b>	LED fijo
<b>Atenuable</b>	No
<b>Horas de vida</b>	30000h

## Especificaciones mecánicas

Dimensiones	333mm x 51mm x 420mm
Altura	420mm
Anchura	333mm
Profundidad	51mm

## Categoría de protección

Índice de protección IP	IP65
Calificación IK	IK08

## Aprobaciones

Cumplimiento/Certificaciones	EN61340
------------------------------	---------



