


E12631



Câble de raccordement Ethernet

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S



Application

Caractéristique spécifique	câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	câble Ethernet, codage X

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

Données mécaniques

Poids	[g]	111,8	
Matière du corps		PA	
Matière écrou moleté		zamac, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 8 x diamètre du câble
		Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 4 x diamètre du câble
		accélération max. admissible	4 m/s²
		vitesse de passage	4 m/s
		cycles de courbure	> 1 Mio.
		sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: X; Corps: PA, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



E12631




Câble de raccordement Ethernet

VSTGX080MSS0002K08STGP080--S

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, vert, Ø 6,2 mm, blindé; 8 x 0,14 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PA, noir

