




Câble en Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



Application		
Caractéristique spécifique		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...90

**Câble en Y**

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Température ambiante en mouvement	[°C]	-20...90
Température de stockage	[°C]	-25...55
Humidité de stockage	[%]	10...100
Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée		1K22/ DIN 60721-3-1
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Données mécaniques

Poids	[g]	867
Matière du corps		TPU
Matière des joints		FKM

Remarques


Remarques	Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur 1

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange

**Raccordement électrique - connecteur 2**


Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange



Câble en Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12


Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle 1a/1b

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Connecteur: 2 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, orange; Joint d'étanchéité: FKM



Raccordement électrique - Connecteur femelle 2

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, orange; Joint d'étanchéité: FKM






Câble en Y

Multicable 1 x Y-Jumper M12

Diagrammes et courbes



déclassement $I_{max} * 0,8$ DIN EN 60512-5-2

X Température ambiante [°C]

Y Courant [A]