



PTFE 绝缘设备用线 TYPE A 19/0.15

产品规格书

RS PRO 货号:

从 8417263~8417298



规格:

导体				绝缘厚度 (mm)		绝缘直径 (mm)		导体电阻 (Ω /Km, at 20°C)	电缆重量	额定电流 (A)
AWG	面积 (mm ²)	直径 (mm)	根数 (mm)	最小 值.	最大 值.	最小 值.	最大 值.	镀银线	最大值 (Kg/Km)	Max.
22	0.336	0.75 0	19/0.15	0.10	0.15	0.95	1.10	58.6	4.41	8.0

*电流额定值基于 40°C 的温升 (自由空气中的单线)

特征:

参考标准: BS 3G 210:1996

额定电压: 300 Vrms

工作温度 (°C): -75 to 200 °C

结构:

内导体: 镀银铜

绝缘: PTFE



RS 料号	产品描述
8417263	PTFE A 19/0.15 黑色 100m
8417267	PTFE A 19/0.15 粉色 100m
8417273	PTFE A 19/0.15 黄色 100m
8417276	PTFE A 19/0.15 红色 100m
8417279	PTFE A 19/0.15 白色 100m
8417282	PTFE A 19/0.15 蓝色 100m
8417285	PTFE A 19/0.15 橙色 100m
8417289	PTFE A 19/0.15 绿色 100m
8417291	PTFE A 19/0.15 篮紫 100m
8417295	PTFE A 19/0.15 灰色 100m
8417298	PTFE A 19/0.15 棕色 100m