

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体


1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

DIN导轨壳体，上部，封闭式，宽度: 50.1 mm，高度: 122.5 mm，深度: 14.35 mm，颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035)



优势

- 采用模块化系统和独特的模块化连接技术，使用更灵活
- RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口，可作为元件集成
- 空间利用率高，且设计、颜色和打印标识灵活可变
- 通过带并口和最多两个串口的八位DIN导轨连接器，轻松实现模块间的通讯

商业数据

订货号	1076992
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHAED
产品关键代码	ACHAED
GTIN	4055626787398
单件重量（含包装）	18.52 g
单件重量（不含包装）	13.8 g
原产地	DE

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体

1076992
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>



技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
------	---------------

产品属性

产品类型	上部壳体
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ICS
产品系列	ICS50-..122X..
型号	上部，封闭式
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
宽度	50.1 mm
高度	122.5 mm
深度	14.35 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色	浅灰 (7035)
颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体



1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>

加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

灼热线测试

规格	IEC 60695-2-11:2014-02
温度	850 °C
暴露时间	30 s

热稳定性/滚珠测试

规格	IEC 60695-10-2:2014-02
温度	125 °C
测试持续时间	1 h
力	20 N

机械强度/滚桶

规格	IEC 60068-2-31:2008-05
下降高度	50 cm
频率	50

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半正弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

规格	VDMA 24364:2018-05
结果	已通过测试

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
结果, 防护等级, IP代码	IP20

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	最大 80 %

PCB数据

PCB支架数量	4
PCB安装类型	锁扣
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体



1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>

安装


安装类型	卡接
------	----

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体



1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>



UL认证

认证ID: E240868

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体



1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190603

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ICS50-C122X12-7035 - 上部壳体



1076992

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1076992>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn