



FAG




NJ308-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

X-life

Information technique




Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	40 mm	Alésage
D	90 mm	Diamètre extérieur
B	23 mm	Largeur
C _r	96.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	79.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	13.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.900 1/min	vitesse limite
n _{gr}	7.100 1/min	Vitesse de base
≈m	0,654 kg	Poids



Cotes de montage

$d_{a \min}$	49 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
$d_{a \max}$	51 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
$D_{a \max}$	81 mm	diamètre maximum épaulement du logement
$d_{c \min}$	60 mm	Épaulement d'arbre minimum
$r_{a \max}$	1,5 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

$r_{\min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein
$r_{1 \min}$	1,5 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,3 mm	Déplacement axial
E	80 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	52 mm	Diamètre de piste bague intérieure
$D_{1 \min}$	75,9 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d_1	57,6 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

$T_{\min}$	-30 °C	Température de fonctionnement min.
$T_{\max}$	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ308-E

Rondéle en L

Caractéristiques



Effort radial



Effort axial uni directionnel



Lubrification à la graisse



lubrification à l'huile



Ouvert