

Skjermarm/-feste SELECT PLUS med arm for 1 skärm med bordsinfästning

Artikkelnummer	509623	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sølv	Salgsenhet EAN	4005546735009
Emballasjeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	3336 G
Base EAN	4005546735009	Opprinnelsesland	CN



Logoer og utmerkelser



Produktbeskrivelse

- Skjermfeste med fleksibel arm for 1 skjerm, inkludert mulighet for individuell montering med gjennomgående bolter og bordklemme
- Skjermhøyde, -vinkling og -posisjon kan justeres enkelt og individuelt for ergonomisk arbeid
- Kan roteres 90° for arbeid i stående eller liggende modus
- Enkelt å få armen i ønsket posisjon takket være individuell justering av fjæren
- Universelt VESA-feste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- For standardskjermmer på opptil 32" og 8 kg
- Kabelhåndtering: Skjermkabelen føres langs skjermfestet ved hjelp av innvendige kabelkanaler og en klemme, noe som beskytter mot kabelbrudd.

Skjermarm/-feste SELECT PLUS med arm for 1 skärm med bordsinfästning

Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	530
Utvendig høyde (mm)	450
Utvendig dybde / lengde	108 mm
Påfyllingsmengde / påfyllingsmengde for	1 Monitor(s)
Brand / Varemerke	DURABLE
Skjermstørrelse på Monitor	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Displayet kan roteres [°]	90
Justerbart display som kan låses på plass	ja
Monitor / Skjermens dreieområde	90° horisontal
Monitor Trinnløs justerbar helning	+ 90° / - 90°
Høydejustering fra til	Nei
Mulighet for bevegelse	Kan dreies, vippes, svinges, justerbar høyde, skyvbar
Bordtykkelse / stift diameter	10 - 50 mm
Kabelhåndtering	ja
Maks. belastningskapasitet	8 kg
Tyverisikring	Nei
VESA-standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Type base / feste	Bordstift, Bordklemme