



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	LE1D
Type de produit ou équipement	Démarrateur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type de commande	Levier de commande démarrage Levier de commande arrêt/remise à zéro

Complémentaires

Puissance moteur kW	4 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 4 KW à 415 V CA 50/60 Hz 4 KW à 440 V CA 50/60 Hz 2,2 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 5,5 kW à 660/690 V CA 50/60 Hz
Courant thermique à l'air libre conventionnel [Ith]	9 A
Tension du circuit de commande [Uc]	230 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrée de câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur
Largeur	88 mm
Hauteur	166 mm
Profondeur	128,5 mm
Poids du produit	0,92 kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.