



PRODUCT-DETAILS

EXLT0310

LFH FLEXIBLE CONDUIT 16MM 10M BLK



概要信息	
产品型号	EXLT0310
产品ID	7TCA297120R0133
欧洲商品编号(EAN)	5011949001930
目录说明	LFH FLEXIBLE CONDUIT 16MM 10M BLK
详细描述	Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard, Conduit Size 16mm, Minimum Bore 12.5mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with LFH Coating, Black

其他信息	
应用	Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed
产品应用类型	Liquid Tight Metallic Conduit

订货信息	
欧洲商品编号(EAN)	5011949001930
UPC	786210264301

尺寸	
产品净深	10 m

技术参数	
Number of Batteries	0
颜色	Black
材料	Galvanized Steel Core with Low Fire Hazard Coating

环境条件	
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope

包装信息	
1级包装单元	1 piece
1级包装高度	5.9 in 150 mm
1级包装长度	12.59 in 320 mm
1级包装宽度	12.59 in 320 mm

认证及声明（文件编码）	
数据手册，技术资料	EXLT0310
说明书和手册	EXLT0310
符合性声明 - CE	9AKK107492A9617
RoHS信息	9AKK107992A8994
RoHS日期	9AKK107992A8994
REACH Declaration	9AKK107992A8994

分类	
ETIM 8	EC001179 - Protective metallic hose
UNSPSC	39131706

分类	
----	--

低压产品及系统 → 安装产品 → 电缆保护、防爆和照明 → Flexible Cable Protection Systems

