


E12456



Câble avec prise femelle

ADOAH080VAS0003G08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Caractéristique spécifique		câble blindé
Application		Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	440
Dimensions	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		inox
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble avec prise femelle

ADOAH080VAS0003G08

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC, orange, Ø 6,6 mm, blindé; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PUR, noir; Verrouillage: inox; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé



Raccordement



Couleurs selon DIN 47100

Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune
screen =	blindage