

Projecteur de chantier LED PF 1000 MA rechargeable, 1000 lm, IP65

Puissance maximale en petit format.



Référence
Code-barre

1173090100
4007123668397

DESCRIPTION

- LED COB très claire.
- 3 modes d'éclairage : 100 %, 50 % et 10 % pour une longue autonomie.
- Fonction Powerbank (batterie externe de secours) : port USB 1 A pour appareils avec câble de chargement USB C tels que smartphones, tablettes, etc.
- Possibilité de fixer sur les pieds télescopiques brennenstuhl® grâce au support de maintien rabattable.

- Utilisation polyvalente au domicile, au jardin, en camping et pour les activités de plein air.
- Batterie Li-Ion 3,7 V/2,5 Ah intégrée avec témoin de charge.
- Fourni avec câble de chargement USB C.

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	1173090100	Temps de charge de la batterie	3 h
Code-barre	4007123668397	Nombre de piles/ batteries	1
Flux lumineux	1,000 lm	Type de batterie	Batterie intégrée
Consommation électrique	8.5 W	Technologie batterie	Lithium-Ion
Température de couleur	6,500 K	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)	Classe de protection	III
Capacité de la batterie	2.5 Ah	Indice de protection (IP)	IP65
Tension de la batterie	3.7 V	Couleur	noir/jaune
Autonomie max.	13 h		

EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	0.38 kg
Poids du produit (sans emballage)	0.28 kg	Dimensions LxLxH (emballage compris)	15 cm x 4,5 cm x 12,5 cm
Dimensions LxLxH (sans emballage)	3,3 cm x 13,9 cm x 9,4 cm		

FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED PF 1000 MA rechargeable, câble de chargement USB C

H. Brennenstuhl S.A.S.

www.brennenstuhl.fr

1

Sous réserve de modifications techniques et de changements de couleur.

Photos et textes non contractuels.