




FAG

NJ209-E-XL-TVP2

Roulement à rouleaux cylindriques

Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Design	E	Conception avec capacité de charge augmentée
Cage	TVP2	Cage massive en PA66
jeu radial	CN (Group N)	Normal internal clearance
classe de tolérance	PN	Normal (PN)
Nombre de rangées d'éléments roulants	1	Single-row design

dimensions principale & données de performance

d	45 mm	Alésage
D	85 mm	Diamètre extérieur
B	19 mm	Largeur
C _r	72.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	63.000 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	10.500 N	Limite à la fatigue, radiale
n _G	10.200 1/min	vitesse limite
n _{gr}	7.000 1/min	Vitesse de base
m	0,432 kg	Poids



Cotes de montage

d a min	52 mm	Diamètre minimum épaulement arbre
d a max	54 mm	Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre
D a max	78 mm	diamètre maximum épaulement du logement
d c min	61 mm	Épaulement d'arbre minimum
r a max	1 mm	Rayon de gorge maximum

Dimensions

r min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
r 1 min	1,1 mm	Dimension minimum de chanfrein
s	1,9 mm	Déplacement axial
E	76,5 mm	Diamètre de piste bague extérieure
F	54,5 mm	Diamètre de piste bague intérieure
D 1 min	73,3 mm	Diamètre minimum de bord bague extérieure
d 1	59 mm	Diamètre de bord maximum bague intérieure

Plage de température

T min	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T max	120 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

HJ209-E	Rondéle en L
---------	--------------

Caractéristiques

	Effort radial
	Effort axial uni directionnel
	Lubrification à la graisse
	lubrification à l'huile
	Ouvert