



Presentazione

Gamma	Odace
Tipo prodotto	Interruttore
Presentazione del dispositivo	Mechanism with fixing frame
Applicazione	Fan

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Incasso
Tipo tecnologia	Elettromeccanico
Funzione interruttore	1 polo 2 vie
Numero di interruttori	1
Attuatore	Bascula
Tipologia fissaggio	Con viti
Marchatura	Fan symbol
Colore	Antracite (RAL 7021)
Finitura superficie	Opaco
Tipo di imballo	Paint cover
Corrente nominale	10 AX
Tensione nominale di esercizio [ue]	250 V
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Tipo di carico	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Minimum load breaking capacity	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with $\cos \varphi = 0.3$
Durata servizio in cicli	20000 Cicli a 5 In ON + In OFF 20000 cicli a ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$
Durata elettrica	20000 Cicli a ON and OFF at rated voltage with $\cos \varphi = 0.6$ 20000 cicli a 5 In ON + In OFF
Numero di terminali	3 Terminali senza viti
Forma della testa della vite	Pozidriv No 1
Capacità di connessione a serraggio	1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per rigido cavi 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per flessibile cavi 1 x 1,5...2 x 2,5 mm ² per A trefolo cavi
Lunghezza di spelatura fili	12 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame PC (polycarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	33,6 mm
Profondità di incasso	18,75 mm

Peso netto	0,04 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza dielettrica	2000 V
Temperatura ambiente	5...35 °C
Norme di riferimento	2006/95/EEC EN 60669-1
Certificazioni prodotto	Aenor: 030/2237 LCIE: NF 619318A NF
Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP21 D

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio