

Presentazione

Gamma	Multi 9
Tipo prodotto	Pettine di distribuzione
Installazione	Orizzontale
Categoria accessorio / parte separata	Accessorio di connessione
Descrizione linee	3L
Length in 18 mm modules	48

Caratteristiche tecniche

Numero di denti	13 ways Aux + 3 L
Configurazione poli per 1 via	1 3P
Passo di collegamento	18 mm
Tipo di connettore	Dente
Distanza fra i denti	63 mm
Isolamento	Isolato
Presentazione del dispositivo	Tagliabile
Corrente nominale di impiego [Ie]	80 A a 40 °C
Tensione nominale di impiego [Ue]	480 V CA 50/60 Hz fase/fase 277 V CA 50/60 Hz fase/neutro
Tensione nominale di isolamento [ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a UL 508
Posizione montaggio	Parte superiore su morsetti a gabbia
Passo 9 mm	96
Larghezza	864 mm
Colore	Grigio chiaro (RAL 7035)
Compatibilità gamma	Multi 9 Multi9 C60BP

Ambiente

Norme di riferimento	UL 489 EN/IEC 61439-1
Resistenza al fuoco	960 °C (30 s) conforme a IEC 60695-2-1
Grado di inquinamento	3
Grado di protezione IP	IP20 con terminali e copridenti

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,100 cm
Confezione 1: larghezza	100,100 cm
Confezione 1: profondità	6,200 cm
Confezione 1: peso	1,174 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	9,600 cm
Confezione 2: larghezza	11,500 cm

Confezione 2: profondità	108,000 cm
Confezione 2: peso	6,161 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	35
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	55,127 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 Monate
----------	-----------