

CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8 - RJ45-Steckverbinder



1464016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1464016>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Metall, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Kabelabgang: gewinkelt, VARAN

Ihre Vorteile

- Push-Pull ADVANCE-Steckverbinder
- Verriegelungssystem gegen unbeabsichtigtes Ziehen
- Geschützte Datenübertragung dank 360°-Schirmkonzept
- Höchste ESD- und EMV-Festigkeit für eine sichere Übertragung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1464016
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABNOAA
GTIN	4046356790024
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	107,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	95,547 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datensteckverbinder (kabelseitig)
Bauform	RJ45
Sensorart	VARAN
Polzahl	2
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gewinkelt

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	I
Verschmutzungsgrad	2

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5
Übertragungsgeschwindigkeit	100 MBit/s

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	IDC-Schnellanschluss
--------------	----------------------

Maße

Breite	22,4 mm
Höhe	49,2 mm
Länge	100 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Gehäuseoberfläche	vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	5,5 mm ... 10 mm
Leitungsquerschnitt	0,14 mm²

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Normen und Bestimmungen

CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8 - RJ45-Steckverbinder



1464016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1464016>

Normen/Bestimmungen	IEC PAS 61076-3-117
---------------------	---------------------

CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8 - RJ45-Steckverbinder



1464016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1464016>

Zulassungen

 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1464016>

 cULus Recognized Zulassungs-ID: E335024-20170228				
	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine				
	56,5 V	1,75 A	-	-

CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8 - RJ45-Steckverbinder



1464016

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1464016>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f429b9af-3dac-440f-bcf8-62a668c5253a