



□□□□

ARGUS 过电流继电器 PCBA 上具有保形涂层 定向, 4 号模制 外壳, 4 个电路, 3 个 VT, 10 个 LED, 9 个二进制输入/6 个二进制输出 测量输入: 1/5 A, 50/60 Hz, 63.5/110 V 辅助电压: 24 到 60 V DC, 二进制输入阈值 19 V DC 塑料盖, 带 1 个按钮 用于测试/复位 通信: 前端口: USB 和背面: RS485 支持 IEC 60870-5-103 或 MODBUS RTU 或 DNP 3.0。前面板: 带 断路器控制按钮 保护功能: 标准 版本

| 产品详细信息                      |             |
|-----------------------------|-------------|
| 产品特点 / 防腐蚀涂层                | 是           |
| 功能键数量                       | 7           |
| LED 的数量                     | 10          |
| 产品功能                        |             |
| 测量值采集方式 / 运行测量值 / 标准        | 是           |
| 测量值采集方式 / 扩展 / 最小值和最大值, 中间值 | 否           |
| 切换统计                        | 是           |
| 断路器监视                       | 是           |
| 产品装备 / 逻辑编辑器                | 是           |
| 控制                          | 是           |
| 模拟和数字信号故障记录                 | 是           |
| 事件结果记录                      | 是           |
| 监视                          | 是           |
| 参数组的数量                      | 4           |
| 参数转换                        | 是           |
| 保护功能                        |             |
| 3 极触发                       | 是           |
| 过电流保护 (ANSI 37)             | 是           |
| 负载不平衡保护 (ANSI 46)           | 是           |
| 过电流保护针对系统 (ANSI 46)         | 是           |
| 温度过载保护 (ANSI 49)            | 是           |
| 时限过电流保护 (ANSI 50/50N)       | 是           |
| 敏感接地保护 (ANSI 50Ns)          | 否           |
| 开关失效保护 (ANSI 50BF)          | 是           |
| 非时限过电流保护 (ANSI 51/51N)      | 是           |
| 动态动作值切换 (ANSI 51C)          | 是           |
| 脱扣电路监视 (ANSI 74TC)          | 是           |
| 自动重启 (ANSI 79)              | 否           |
| 接通锁定 (ANSI 86)              | 是           |
| 接通电流识别                      | 是           |
| 外部结合                        | 是           |
| 电源电压                        |             |
| 供电电压 / DC 时                 | 24 ... 60 V |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 电压类型 / 电源电压               | DC             |
| 输入/输出                     |                |
| 数字输入端数量 / 最大值             | 9              |
| 数字输出端数量 / 包括信号触点 / 最大值    | 6              |
| 电流输入数量 / 最大值              | 4              |
| 通讯                        |                |
| 产品组件 / 操作接口 (正面)          | 是              |
| 协议 / 支持 / IEC 60870-5-103 | 是              |
| 协议 / 支持 / Modbus RTU 从站   | 是              |
| 协议 / 支持 / DNP 3, 串口       | 是              |
| 机械设计                      |                |
| 宽度                        | 105 mm         |
| 高度                        | 185 mm         |
| 深度                        | 186 mm         |
| 产品组件 / 带护板                | 是              |
| 产品特点 / 可插拔终端块             | 是              |
| 环境条件                      |                |
| 环境温度 / 运行期间               | -10 ... +60 °C |
| 更多信息                      |                |

西门子正在努力更新当前的 **EAC** 证书。  
如果您打算向 EAC 相关市场（受制裁的 EAEU 成员国俄罗斯或白俄罗斯除外）进口或提供这些产品，请联系当地的西门子办事处以了解 EAC 认证的有效性状态。

**Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)**  
<http://www.siemens.com/energy-automation>

**Industry Mall (网上订购系统)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=7SR1004-3JB20-2CB0>

**Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/7SR1004-3JB20-2CB0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7SR1004-3JB20-2CB0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7SR1004-3JB20-2CB0)

**Tender specifications**  
<http://www.siemens.com/specifications>

**Power Academy - Your training and consulting partner in the area of power transmission and distribution**  
<https://www.siemens.com/poweracademy>

