

LC1D09ABNE

Contactor, TeSys Deca Advanced, 3P(3NO),
AC-3/3e, $\leq 440\text{V}$, 9A, 24...60V AC/DC coil, snap-
in terminals



Presentazione

Gamma Prodotto	TeSys Deca Advanced
Tipo Prodotto	Contattore
Nome Dispositivo	LC1D
Applicazione contattore	Comando motore Carico resistivo
Categoria di utilizzazione	AC-1 AC-3 AC-3e
Numero di poli	3P
Tensione nominale di impiego [Ue]	$\leq 690\text{ V CA } 25\ldots 400\text{ Hz}$ circuito di potenza:
Corrente nominale di impiego [Ie]	9 A (at $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V AC-3}$ for circuito di potenza 9 A (at $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V AC-3e}$ for circuito di potenza 25 A (at $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) at $\leq 440\text{ V AC-1}$ for circuito di potenza
Tensione di comando [Uc]	24...60 V CA 50/60 Hz 24...60 V DC

Caratteristiche tecniche

Potenza motore [kW]	2,2 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3) 4 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3) 4 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3) 4 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3) 5,5 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3) 5,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3) 2,2 kW at 220...230 V CA 50 Hz (AC-3e) 4 kW at 380...400 V CA 50 Hz (AC-3e) 4 kW at 415 V CA 50 Hz (AC-3e) 4 kW at 440 V CA 50 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 500 V CA 50 Hz (AC-3e) 5,5 kW at 660...690 V CA 50 Hz (AC-3e)
Codice compatibilità	LC1D
Composizione contatto polo	3 NO
Copertura di protezione	Con
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	25 A (at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$) for circuito di potenza 10 A (at $60\text{ }^{\circ}\text{C}$) for circuito segnalazione
Potere di chiusura nominale Irms	250 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947 140 A CA for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1
Capacità di interruzione nominale	250 A at 440 V for circuito di potenza conforming to IEC 60947

Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	105 A 40 °C - 10 s for circuito di potenza 210 A 40 °C - 1 s for circuito di potenza 30 A 40 °C - 10 min for circuito di potenza 61 A 40 °C - 1 min for circuito di potenza 100 A - 1 s for circuito segnalazione 120 A - 500 ms for circuito segnalazione 140 A - 100 ms for circuito segnalazione
Calibro del fusibile associato	10 A gG for circuito segnalazione conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination Tipo 1 for circuito di potenza 20 A gG at <= 690 V coordination Tipo 2 for circuito di potenza
Impedenza media	2,5 MOhm - Ith 25 A 50 Hz for circuito di potenza
Dissipazione di potenza per polo	1,56 W AC-1 0,2 W AC-3 0,2 W AC-3e
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V conforme a IEC 60947-4-1 circuito di potenza: 690 V conforme a IEC 60947-1 circuito segnalazione:
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	6 KV conforme a IEC 60947
Livello di affidabilità sicurezza	B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
Durata meccanica	15 Mcicli
Durata elettrica	2,4 Mcicli 8 A AC-3 a Ue <= 440 V 0,6 Mcicli 25 A AC-1 a Ue <= 440 V 2,4 Mcicli 8 A AC-3e a Ue <= 440 V
Tipo circuito di controllo	CA/CC a 50/60 Hz AC/DC electronic
Tecnologia bobina	Built-in bidirectional peak limiting
Limiti tensione circuito di controllo	<= 0,1 Uc (-40...70 °C):disseccitazione CA/CC 0,85...1,1 Uc (-40...60 °C):operativo CA 0,8...1,1 Uc (-40...60 °C):operativo DC 1...1,1 Uc (60...70 °C):operativo CA/CC
Potenza di spunto in VA	15 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Potenza di spunto in W	14 W 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	0,9 VA 50/60 Hz (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento W	0,6 W a 20 °C
Dissipazione di calore	0,6 W at 50/60 Hz
Tempo di funzionamento	45...55 ms chiusura 20...90 ms apertura
Maximum operating rate	3600 Cicli/H at 60 °C
Connessioni / Morsetti	Circuito di controllo: snap-in terminal 1 0,5...4 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo Circuito di controllo: snap-in terminal 2 0,5...4 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo Circuito di controllo: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito di controllo: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito di controllo: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo Circuito di controllo: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 1 0,5...4 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 2 0,5...4 mm ² - cable stiffness: flessibile senza estremità del cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: flessibile con estremità cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 1 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo Circuito di potenza: snap-in terminal 2 0,5...2,5 mm ² - cable stiffness: solido senza estremità del cavo
Composizione contatto ausiliario	1 NO + 1 NC

Tipo contatti ausiliari	Tipo con collegamento meccanico 1 NO + 1 NC conforme a IEC 60947-5-1 tipo contatto a specchio 1 NC conforme a IEC 60947-4-1
Frequenza circ. segnalazione	25...400 Hz
Tensione minima di commutazione	17 V for circuito segnalazione
Corrente minima di commutazione	5 MA for circuito segnalazione
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm for circuito segnalazione
Tempo di non sovrapposizione	1,5 Ms alla disattivazione tra contatto NC e NO 1,5 Ms all'attivazione tra contatto NC e NO
Supporto Di Montaggio	Piastra Rail

Ambiente

Norme di riferimento	EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1 IEC 60335-1
Certificazioni Prodotto	Schema CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale conforme a CEI 60529
Trattamento di protezione	TH conforme a IEC 60068-2-30
Tenuta climatica	Conforme a IACS E10 esposizione al calore umido conforme a IEC 60947-1 Annex Q category D esposizione al calore umido
Temperatura ammessa vicino al dispositivo	-40...60 °C 60...70 °C con declassamento
Altitudine di funzionamento	0...3000 m
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
Robustezza meccanica	Vibrazioni contattore aperto (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrazioni contattore chiuso (4 Gn, 5...300 Hz) Urti contattore chiuso (15 Gn per 11 ms) Urti contattore aperto (10 Gn per 11 ms)
Altezza	107 Mm
Larghezza	45 Mm
Profondità	95 Mm
Peso Netto	457 G

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,600 Cm
Confezione 1: larghezza	9,900 Cm
Confezione 1: profondità	11,500 Cm
Peso imballo (Kg)	450,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	7,470 Kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	240
Confezione 3: altezza	75,000 Cm
Confezione 3: larghezza	60,000 Cm
Confezione 3: profondità	80,000 Cm
Confezione 3: peso	128,020 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.084529702062494
Impronta di carbonio della fase di produzione [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.11136795422989516
Impronta di carbonio della fase di distribuzione [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.04157302197026536
Impronta di carbonio della fase di installazione [A5]	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	4.38963157894737
Impronta di carbonio della fase di utilizzo [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.6388712462640698
Impronta di carbonio della fase di fine vita [C1–C4]	0.6 kg CO2 eq.
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	8
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS dell'UE	Conformi Per Esenzione
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Etichetta RAEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.