

ST 2,5/2P-F - 螺钉法兰

3061198
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061198>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺钉法兰，用于螺钉连接COMBI插头，具有与相关COMBI接线端子相同的结构和针距。



优势

- 与基座端子具有相同的外形和针距

商业数据

订货号	3061198
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码373 (C-1-2019)
GTIN	4046356411424
单件重量（含包装）	4.746 g
单件重量（不含包装）	4.746 g
原产地	PL

ST 2,5/2P-F - 螺钉法兰



3061198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061198>

技术数据

产品属性

产品类型	法兰
行数	1

连接数据

螺纹	M2,5
紧固扭矩	0.4 ... 0.5 Nm

尺寸

宽度	5.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	48.5 mm
深度	35.3 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

ST 2,5/2P-F - 螺钉 法兰

3061198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061198>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-12.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/2P-F - 螺钉法兰

3061198

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3061198>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn