


E11598



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0002C02




Application		
Caractéristique spécifique	Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement	
Application	bus CAN; pour les applications mobiles	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température de stockage	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	167,8
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe	min. 5 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	> 1 Mio.


E11598



Câble avec prise mâle

ASTGH050MSA0002C02

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, violet, Ø 7,2 mm, blindé; RD / BK: 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + WH / BU: 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + blindage: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / torsadé	
Raccordement électrique - connecteur	
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,5 Nm	
	

Raccordement	
	
BK =	Couleurs des fils conducteurs : noir
BU =	bleu
RD =	rouge
WH =	blanc
screen =	blindage