

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL DATA SHEET

S60V54B

Couleur / Color : Gris / Grey

Elastomer de base / Basic Elastomer: Silicone/ Silicone

Agent vulcanisant / Curing agent : Péroxyde / Peroxide

Charges / Fillers: Charges minérales / Mineral fillers

Caractéristiques particulières / Specific characteristics :

Tenue en température (en atmosphère non confinée) / Temperature resistance (uncontained atmosphere)

Température maxi / Maximum : 250°C / 482°F en continu / continuous

300 °C / 572°F en pointe / peaks

	Normes Standards	Valeurs types Typical data
Masse volumique (g/cm ³) Specific gravity (g/cm ³)	NF ISO 2781	1,15 ± 0,03
Dureté (Shore A) 15 seconds Hardness Shore A (pts) 15 seconds	NF ISO 7619-1	60 ± 5
Résistance à la rupture (MPa) Tensile Strength (MPa)	NF ISO 37	≥ 6
Allongement à la rupture (%) Ultimate elongation (%)	NF ISO 37	≥ 250
Contrainte à 200% d'allongement (MPa) 200 % Modulus (MPa)	NF ISO 37	≥ 3,5

Mesurées sur plaques et pions pour les mélanges compacts

Measured on ASTM standard labs for compact mixing

Les renseignements et données contenus dans cette fiche sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être considérée comme des spécifications.

These figure are intended as a guide and should not consider as specifications. According to the application, the user must check that these properties are compliant.

Product Description	Core Part Number
CORDE VERSILIC * 4 MM C=50 m	662015
CORDE VERSILIC * 6 MM C=50 m	662025
CORDE VERSILIC * 7 MM C=50 m	662030
CORDE VERSILIC * 8 MM C=50 m	662035

