

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Tragschiene ungelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 15 mm, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 2000 mm, Farbe: silberfarben

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
GTIN	 4 017918 017453
GTIN	4017918017453
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.330,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.330,000 g
Zolltarifnummer	72166190
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage

Technische Daten

Maße

Höhe	15 mm
Länge	2000 mm
Breite	35 mm
Lochbreite	0,00 mm
Lochhöhe	0,00 mm
Bohrlochabstand	0,00 mm

Allgemein

Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert
Farbe	silberfarben

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	ähnlich EN 60715
----------	------------------

Tragschiene ungelocht - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714


Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
----------------------	----------

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27110804
eCl@ss 4.1	27110804
eCl@ss 5.0	27141143
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27400600
eCl@ss 7.0	27400602
eCl@ss 8.0	27400602
eCl@ss 9.0	27400602

ETIM

ETIM 2.0	EC001285
ETIM 3.0	EC001285
ETIM 4.0	EC000212
ETIM 5.0	EC000212
ETIM 6.0	EC001285
ETIM 7.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121708

