

Skärmstativ SELECT PLUS med arm för 1 skärm med bordsinfästning

Artikelnummer	509623	Antal per säljhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljhet	4005546735009
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	3336 G
EAN per basenhet	4005546735009	Ursprungsland	CN



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Skärmstativ med flexibel arm för 1 skärm och kan monteras med kabelhålsfäste eller bordsklämma
- Du kan enkelt höja, sänka, vinkla skärmen till rätt läge för att kunna arbeta ergonomiskt
- Kan vridas 90° för att ha skärmen i stående eller liggande läge
- Enkelt att positionera armen i önskat läge tack vare individuell justering av fjädern
- Universellt VESA-fäste (75 x 75 mm eller 100 x 100 mm)
- För standardskrämar upp till 32" och 8 kg
- Kabelhantering: Skärmkabeln leds längs stativet genom en kabelkanal och klämma, vilket skyddar mot kabelbrott

Skärmstativ SELECT PLUS med arm för 1 skärm med bordsinfästning

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	530
Utvändig höjd (mm)	450
Utvändig djup / längd	108 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	1 Skärm(ar)
Varumärke	DURABLE
Hållare för skärmstorlek	43,2 cm [17"] - 81,3 cm [32"]
Vridbar hållare (°)	90
Juster- och fixerbar hållare	Ja
Svängradie för skärmhållare	90° sidled
Steglös vinkling av skärm	+ 90° / - 90°
Justerbar höjd från till	Nej
Hållarens funktioner	Vridbar, vinklinsbar, svängbar, justerbar höjd, skjutbar i sidled
Tjocklek bordsskiva / Ø kabelhål	10 - 50 mm
Kabelklämmor	Ja
Max belastningskapacitet	8 kg
Stöldskydd	Nej
VESA standard	75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Typ av fäste / stativ	Kabelhålsfäste, Bordsfäste