Fiche technique du produit

Spécifications



BMS - thermostat ventilo-convecteur 4 tubes - On/Off - sonde - 240V - noir/blanc

TC907-3A4DLSA

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	SpaceLogic
Nom du produit	SpaceLogic TC900
Nom de l'appareil	TC907
Type de produit ou équipement	Thermostat
type de détecteur	Thermistance NTC 100 kOhms Détecteur NTC externe optionnel

Complémentaires

Application	Ventilateur
Application spécifique du produit	Système 4 tubes
[Us] tension d'alimentation	90...240 V CA 2 phases
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Puissance consommée max en W	1 W
Protocole de port de communication	-
Fonction disponible	Ajustement de la valeur de consigne Commande du ventilateur Mode de sélection Économiseur Désactiver les fonctions Alarme Protection contre les basses températures Mode veille
Couleur	Noir
Couleur du boitier	Blanc
Type de commande	écran tactile, for thermostat 2 positions ON-OFF bouton, for actuateur 3 relais de contrôle de vitesse, for ventilateur
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Informations affichées	Température ambiante de 0 à 50 °C Heure Jour Alarme température Statut de communication OK Programme en cours
Précision de mesure	Température: +/- 1 °C,
Nombre d'entrées	1 lecteur de cartes
Tension de sortie	240 V CA 5 A pour relais 240 V CA 2 A pour charge

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Mode de raccordement	Borne à vis (arrière) - 2 câble(s) 1,5 mm² Borne à vis (arrière) - 1 câble(s) 2,5 mm²
Largeur	86 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur	86 mm
Segment de marché	Petits bâtiments Hôtel Soins de santé Résidentiel

Environnement

Plage de réglage de la température	5…35 °C
Humidité relative	5…95 %
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	0…50 °C
Normes	EN/CEI 60730-1 EN/CEI 60730-2-9
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	2

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,8 cm
Largeur de l'emballage 1	10,6 cm
Longueur de l'emballage 1	5,6 cm
Poids de l'emballage 1	220 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,42 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	864
Hauteur de l'emballage 3	105,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	241,08 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No

Fiche technique du produit

TC907-3A4DLSA

Image of product / Alternate images

Alternative

