




VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
Dc1 - Diamètre d'alésage cage à rouleau	75 mm
Dc - Diamètre extérieur cage à rouleaux	100 mm
Dw - Diamètre des Corps Roulants	4 mm
Référence rondelle de butée AS	AS1115
Référence rondelle d'appui (BI) WS	WS81115
Référence rondelle d'appui (BE) GS	GS81115
Ea - Diamètre extérieur de référence rouleaux	96,4 mm
Eb - Diamètre intérieur de référence rouleaux	80,5 mm



DEFINITION TECHNIQUE

Poids cage à rouleaux	0,061 kg
------------------------------	----------

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	55000000 mN
--	-------------

C0a - Capacité charge axiale statique	266000000 mN
--	--------------

Cua - Charge axiale limite à la fatigue	32500000 mN
--	-------------

N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	4200 °/s
---	----------

N lim - Vitesse limite Lubrification huile	16200 °/s
---	-----------

Tmin - Température mini de Fonctionnement	253,15 °K
--	-----------

Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K
---	-----------

