

**PASE40-XL-N** **Palier à semelle**

Paliers à semelle PASE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

**X-life****Information technique****Votre alternative produit actuelle**

|           |    |                                                       |
|-----------|----|-------------------------------------------------------|
| Matériaux | GG | Grey cast iron                                        |
| rainure   | N  | Corps de palier en fonte avec rainure pour couvercles |

**dimensions principale & données de performance**

|     |         |                 |
|-----|---------|-----------------|
| d   | 40 mm   | Alésage         |
| L   | 179 mm  | Longueur totale |
| H 2 | 99 mm   | Hauteur         |
| ≈m  | 1,84 kg | Poids           |

**Cotes de montage**

|     |           |                            |
|-----|-----------|----------------------------|
| J   | 138,25 mm | Distance trous de fixation |
| N   | 14 mm     | Largeur (rainure)          |
| N 1 | 26 mm     | Longueur (rainure)         |



### Dimensions

|                |         |                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------|
| H              | 49,2 mm | Distance axe arbre                           |
| A              | 48 mm   | Largeur (base)                               |
| A <sub>1</sub> | 30 mm   | Largeur (tête)                               |
| H <sub>1</sub> | 19 mm   | Hauteur (base)                               |
| B <sub>1</sub> | 43,8 mm | Largeur totale du collier de blocage         |
| S <sub>1</sub> | 32,8 mm | Distance of raceway to locking collar        |
| Q              | M6      | Taraudage de raccordement pour lubrification |

### information additionnelle

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| ASE08           | Corps de palier         |
| GRAE40-XL-NPP-B | Désignation roulement   |
| KASK08          | Couvercle de protection |

### Plage de température

|                  |        |                                    |
|------------------|--------|------------------------------------|
| T <sub>min</sub> | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
| T <sub>max</sub> | 120 °C | Température de fonctionnement max. |