


E12435



Câble de connexion

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; contacts dorés
Application		soudage
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Température ambiante en mouvement	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	816,2
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Matière du corps		PUR
Matière écrou moleté		zamac
Matière des joints		FKM



Câble de connexion

VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Remarques

Remarques	avec 2 porte-étiquettes, longueur 30 mm
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 30 m, PUR, noir, Ø 4,9 mm; non irradié (recyclable); résistant contre les étincelles de soudage; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR, transparent; Verrouillage: zamac; Joint d'étanchéité: FKM; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

