



## Tube profilé D30, naturel



C'est sa géométrie spéciale qui rend le tube profilé D30 si performant. Il dispose de quatre crans plats en contre-dépouille qui sont saisis par la fixation D30. Le résultat est un assemblage par complémentarité de forme qui assure un bon maintien durable. Sur les quatre côtés, des entretoises peuvent être raccordées indépendamment les unes des autres.

Les tubes profilés D30 sont en aluminium durable et léger et sont faciles à scier à la longueur voulue.



### Étendue de la livraison

### Note technique

[0.0.628.28](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

| Propriétés              |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Référence               | 0.0.628.28           |
| Couleur                 | naturel              |
| Unité de livraison      | coupe max. 6000 mm   |
| Poids                   | 0,53 kg/m            |
| Matériaux               | Al, anodisé          |
| Superficie              | 1,97 cm <sup>2</sup> |
| Inertie, polaire        | 2,44 cm <sup>4</sup> |
| Inertie, x-axe          | 1,71 cm <sup>4</sup> |
| Inertie, y-axe          | 1,71 cm <sup>4</sup> |
| Couple résistant, x-axe | 1,14 cm <sup>3</sup> |
| Couple résistant, y-axe | 1,14 cm <sup>3</sup> |

| Accessoires                |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">0.0.637.04</a> | Embout tube D30 ESD, noir semblable RAL 9005                                        |
| <a href="#">0.0.629.78</a> | Embout tube D30, gris semblable RAL 7042                                            |
| <a href="#">0.0.643.96</a> | Embout tube D30, gris semblable RAL 7042                                            |
| <a href="#">0.0.644.65</a> | Embout tube D30 ESD, noir semblable RAL 9005                                        |
| <a href="#">0.0.671.30</a> | Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13, gris semblable RAL 7042     |
| <a href="#">0.0.664.72</a> | Profilé goulotte D30, gris semblable RAL 7042                                       |
| <a href="#">0.0.671.98</a> | Support universel D30, gris semblable RAL 7042                                      |
| <a href="#">0.0.671.33</a> | Profilé de glissement D30 avec barrette de guidage H13 ESD, noir semblable RAL 9005 |