


# Scheda dati

Specifiche



Selettore a chiave, Harmony XB4, metallo, nero, 22 mm, chiave 455, 2 pos, fisso, estrazione chiave sinistra destra, 1 NO, Push-in

XB4BG415

Prezzo: 42,31 EUR

## Presentazione

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                    | Harmony XB4                                                                                                                                                           |
| Tipo Prodotto                     | Selettore                                                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo                  | XB4                                                                                                                                                                   |
| Materiale testa                   | Metallo cromato                                                                                                                                                       |
| materiale base di fissaggio       | Zamak                                                                                                                                                                 |
| Diametro Di Montaggio             | 22,5 mm                                                                                                                                                               |
| Vendita quantità indivisibile     | 1                                                                                                                                                                     |
| Tipo di testa                     | Standard                                                                                                                                                              |
| Forma della testa                 | Circolare                                                                                                                                                             |
| Tipo di operatore                 | fisso                                                                                                                                                                 |
| Tipo operatore                    | Nero selettore a chiave                                                                                                                                               |
| Informazioni posizione operatore  | 2 posizioni 90°                                                                                                                                                       |
| Composizione e tipologia contatti | 1 NO                                                                                                                                                                  |
| Funzionamento dei contatti        | Ad apertura lenta                                                                                                                                                     |
| Conessioni - morsetti             | Push-in, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con puntale per cavo conforme a IEC 60947-1<br>Push-in, >= 1 x 0.34 mm <sup>2</sup> senza puntale per cavo conforme a IEC 60947-1 |

## Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Altezza                                  | 47 mm                                                    |
| Larghezza                                | 30 mm                                                    |
| Profondità                               | 87 mm                                                    |
| Descrizione morsetti ISO n°1             | (13-14)NO                                                |
| Peso Netto                               | 0,113 kg                                                 |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                      |
| Tipo Di Serratura                        | Key 455                                                  |
| uso contatti                             | Contatti standard                                        |
| Apertura positiva                        | Senza                                                    |
| Valore di coppia                         | 0,14 Nm NO con modifica dello stato elettrico            |
| Durata meccanica                         | 10000000 cicli                                           |
| Materiale contatti                       | Lega d'argento (Ag/Ni)                                   |
| Protezione contro i cortocircuiti        | 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1 |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A conforme a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                          |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                            |
| Corrente nominale di impiego [Ie]               | 6 A a 120 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1<br>3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1<br>0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 |
| Presentazione del dispositivo                   | Prodotto completo                                                                                                                                                                                                      |

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TH                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura Di Stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Ambiente       | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Categoria di sovratensione | Classe I conforme a IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP69<br>IP69K<br>IP67                                                                                                                                                                                                                            |
| Grado Di Protezione Nema   | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                            |
| grado di protezione IK     | IK04 with keyhole cover ZBGP conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                          |
| Norme Di Riferimento       | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 60947-1<br>UL 60947-5-1<br>UL 60947-5-5<br>UL 1059<br>UL 486E<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 158<br>CSA C22.2 No 65<br>IACS E10                                       |
| Certificazioni Prodotto    | EAC<br>IECEE CB Scheme<br>CCC<br>UL<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                    |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm picco-picco (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                             |
| Resistenza agli urti       | 25 gn (durata = 6 ms) per 1000 scosse su ciascun asse conforme a IEC 60068-2-27<br>30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 9,900 cm  |
| Confezione 1: profondità     | 6,200 cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 146,000 g |

# Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                               |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                               |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conforme alle esenzioni                                                                                                                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | 70419cd7-c760-46b8-87e9-92c66dfe6f15                                                                                                                                                                                          |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                           |
| Use Longer                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| Estensione durata                             |                                                                                                                                                                                                                               |
| Riparazione                                   | No                                                                                                                                                                                                                            |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                               |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                            |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni




e: Spessore fissaggio: da 1 a 6 mm / da 0.04 a 0.24 in.


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio

Montaggio e smontaggio



Dimensioni dell'apertura del pannello






Conessioni e schema

Cablaggio



Cablaggio e scollegamento



|     |            |
|-----|------------|
| mm  | 8          |
| in. | 0.32       |
| mm² | 0.34...1.5 |
| AWG | 22...16    |




|     |            |          |            |
|-----|------------|----------|------------|
| mm  | 8          | 8        | 8          |
| in. | 0.32       | 0.32     | 0.32       |
| mm² | 0.34...1.5 | 0.34...1 | 0.34...1.5 |
| AWG | 22...16    | 22...18  | 22...16    |



### Technical Illustration

## Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram




Image of product / Alternate images

Alternative

---

