


HK4520

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans
trou de lubrification	Sans
revêtement	Sans
joint	Sans

dimensions principale & données de performance

F_w	45 mm	Diamètre sous rouleaux
D	52 mm	Diamètre extérieur
C	20 mm	Largeur
C_r	27.000 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	59.000 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	7.700 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	5.900 1/min	vitesse limite
$n_{G\text{ Grease}}$	3.550 1/min	vitesse limite pour lubrif. à la graisse
n_{gr}	4.450 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	55,4 g	Poids

Dimensions

C_1	20 mm	Largeur, bague extérieure
r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein



Plage de température

T _{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.

information additionnelle

SD45X52X4	Bague d'étanchéité
G45X52X4	Bague d'étanchéité 2
LR40X45X20,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR40X45X20,5-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement