



### Principales

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Nom du produit                     | ComPacT NS nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement      | Bloc de coupure                |
| Application                        | Distribution                   |
| Description des pôles              | 4P                             |
| Type de réseau                     | CA                             |
| Codification du pouvoir de coupure | NA                             |
| Aptitude au sectionnement          | Oui se conformer à CEI 60947-3 |

### Complémentaires

|                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence du réseau                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                             |
| Type de commande                                    | Manuel                                                                                                                                                                                               |
| Mode d'installation                                 | Fixe                                                                                                                                                                                                 |
| Raccordement amont                                  | Façade                                                                                                                                                                                               |
| Raccordement aval                                   | Façade                                                                                                                                                                                               |
| [Ie] courant assigné d'emploi                       | AC-23A : 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A : 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A : 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A : 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A : 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| [Ui] tension assignée d'isolement                   | 800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs          | 8 kV se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                                      |
| [Ith] courant thermique conventionnel               | 800 A à 60 °C                                                                                                                                                                                        |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible    | 25 kA pendant 0,5 s se conformer à CEI 60947-3<br>4 kA pendant 20 s se conformer à CEI 60947-3                                                                                                       |
| [Icm] pouvoir assigné de fermeture en court-circuit | 52 kA 690 V CA à 50/60 Hz                                                                                                                                                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi                      | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                         |
| Coupure pleinement apparente                        | Oui                                                                                                                                                                                                  |
| Coupure visible                                     | Non                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de vie mécanique                              | 10000 cycle se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                                               |
| Durée de vie électrique                             | 2000 cycle 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-3                                                                                                                                              |
| Pas de raccordement                                 | 70 mm                                                                                                                                                                                                |
| Hauteur                                             | 280 mm                                                                                                                                                                                               |
| Largeur                                             | 327 mm                                                                                                                                                                                               |
| Profondeur                                          | 147 mm                                                                                                                                                                                               |
| Poids du produit                                    | 18 kg                                                                                                                                                                                                |

### Environnement

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Normes                                         | CEI 60947-3                  |
| Certifications du produit                      | certificat CEI CE            |
| Degré de protection IP                         | IP40 conforme à CEI 60529    |
| Tenue aux chocs IK                             | IK07 conforme à EN 50102     |
| Degré de pollution                             | 3 se conformer à CEI 60947-3 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C                  |
| Température ambiante de stockage               | -50...85 °C                  |

## Durabilité de l'offre

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                  | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                 | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Mercury free                      | Oui                                                                                                                                                                                        |
| RoHS exemption information        | <a href="#"> Oui</a>                                                                                      |
| Régulation RoHS Chine             | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Profil environnemental            | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>                                                        |
| Profil de circularité             | <a href="#"> Informations De Fin De Vie</a>                                                               |
| DEEE                              | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |