


IG-4005ZCPKG/6M/SH

Date d'arrêt: 03/31/2026





Détecteur inductif

IG-4005ZCPKG/6M/SH

Exactitude / déviations			
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3	
Hystérésis	[% de Sr]	3...15	
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...100
Indice de protection			IP 67
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
MTTF		[Années]	1365
Données mécaniques			
Poids		[g]	324
Boîtier			boîtier fileté
Type de montage			encastrable
Dimensions		[mm]	M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage			M18 x 1
Matières			PBT
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture			écrous de fixation: 2
Remarques			
Unité d'emballage			1 pièces


Détecteur inductif

IG-4005ZCPKG/6M/SH

Raccordement électrique

Câble: 6 m, silicone; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc