

Adaptador Hub Concentrador USB a 8 Puertos Serie RS232 Industrial Montaje en Pared Riel DIN

Product ID: ICUSB2328I



El Concentrador Industrial USB a Serie de 8 Puertos con Clips para Riel DIN, ICUSB2328I permite convertir un puerto USB en ocho puertos serie RS232 para conectar, monitorear y controlar dispositivos seriales.

Con una sólida construcción de metal, resistentes soportes de montaje en pared y clips para Riel DIN (incluidos), este Concentrador USB a Serie RS232 de 8 puertos ofrece opciones de montaje versátiles, así como una solución robusta tanto para entornos industriales adversos como para simples instalaciones de escritorio.

Asimismo, una vez conectado, este adaptador alimentado por USB es capaz de retener los valores asignados al puerto serie COM, permitiendo reasignar los mismos valores automáticamente a los puertos provistos por el concentrador USB Serie.

Cuenta con 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfecto para Administradores IT que buscan incorporar funcionalidades existentes a portátiles, PCs y servidores más modernos desprovistos de puertos RS232 integrados
- Permite conectar, monitorear y controlar sensores industriales/automotrices y equipos
- Permite conectar escáners de código de barras, impresoras de facturas y otros dispositivos de puntos de venta
- Permite conectar un receptor satelital, modem serial, o PDA con sync serial
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Features

- Adaptador USB a Serie RS232 de Conexión Directa 8 Puertos
- Sólida construcción de metal
- Montaje en pared, e incluye clips para Riel DIN
- Retención COM: las asignaciones del Puerto COM se mantienen en todos los reinicios del equipo
- Tasa de baudios hasta 921,6 Kbps
- Alimentación vía USB disponible - no requiere adaptador de corriente externo

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	8
	Estilo de Puerto	Concentrador Externo
	ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
Rendimiento	Bits de Datos	7, 8
	Bits de Detención	1, 2
	FIFO	4096 byte Transmit and Receive
	MTBF	146.300 horas
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, None
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	921,6 Kbps
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Conector(es)	Puertos Externos	1 - USB B (4 pines) Hembra 8 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 a 10.14 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
	Corriente de Entrada	250 mA
	Tensión de Entrada	5 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.7 in [43.2 mm]
	Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]

	Color	Negro
	Longitud del Producto	7.1 in [180 mm]
	Peso del Producto	19.5 oz [553 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	30.4 oz [862 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a Serie RS-232 1 - kit de rieles DIN 1 - Cable USB A a B 1,8 m 1 - CD del Controlador 1 - Manual de Instrucciones

Product appearance and specifications are subject to change without notice.