

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leitungsschutzschalter C60H-DC, 2P, 6A, C-Charakteristik,

A9N61526

EAN Code: 3606480424267

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produktname                  | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Produkt- oder Komponententyp | Leitungsschutzschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Geräteanwendung              | Verteilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beschreibung der Pole        | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anzahl der geschützten Pole  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] Bemessungsstrom         | 6 A bei 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Netzwerktyp                  | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Auslöser-Technologie         | Thermomagnetisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kurvenscheibe                | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausschaltvermögen            | 10 kA Icu bei 440 V DC entspricht EN 60947-2<br>10 kA Icu bei 440 V DC entspricht IEC 60947-2<br>6 kA Icu bei 500 V DC entspricht EN 60947-2<br>6 kA Icu bei 500 V DC entspricht IEC 60947-2<br>20 kA Icu bei 220 V DC entspricht GB 14048.2<br>20 kA Icu bei 220 V DC entspricht IEC 60947-2<br>20 kA Icu bei 250 V DC entspricht GB 14048.2<br>20 kA Icu bei 250 V DC entspricht IEC 60947-2 |
| Nutzungskategorie            | Kategorie A entspricht EN 60947-2<br>Kategorie A entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Eignung für Isolation        | Ja entspricht IEC 60947-2<br>Ja entspricht EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normen                       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Zusatzmerkmale

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz                           | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung            | 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen | 15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 250 V DC<br>15 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 500 V DC<br>4,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 500 V DC<br>7,5 kA 75 % entspricht EN 60947-2 - 440 V DC<br>7,5 kA 75 % entspricht IEC 60947-2 - 440 V DC |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung         | 500 V DC entspricht IEC 60947-2<br>500 V DC entspricht EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit  | 6 kV entspricht EN 60947-2<br>6 kV entspricht IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Kontaktstellungsanzeige                              | Ja                                 |
| Steuerungstyp                                        | Kippschalter                       |
| Lokale Signalisierung                                | ON/OFF-Anzeige                     |
| Montagemodus                                         | Fest                               |
| Montagehalterung                                     | 35 mm symmetrische DIN-Schiene     |
| Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken | Oben oder unten: Standard          |
| 9-mm-Raster                                          | 4                                  |
| Produktgewicht                                       | 0,256 kg                           |
| Farbe                                                | Weiß                               |
| Mechanische Lebensdauer                              | 20000 Zyklen                       |
| Elektrische Lebensdauer                              | 3000 Zyklen L/R = 2 ms             |
| Vorrichtungen für Vorhängeschlösser                  | Verriegelbar                       |
| Beschreibung der Verriegelungsoptionen               | In Position O                      |
| [M] Anzugsdrehmoment                                 | Stromkreis: 2,5 Nm oben oder unten |
| Erdschlussschutz                                     | Ohne                               |

## Montage

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 3 entspricht EN 60947-2<br>3 entspricht IEC 60947-2 |
| Überspannungskategorie           | IV                                                  |
| Tropentauglichkeit               | 2 entspricht IEC 60068-2                            |
| Betriebshöhe                     | 2.000 m                                             |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                         |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C                                         |

## Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 3,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,200 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 8,300 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 224,000 g |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 6         |
| VPE 2 Höhe                    | 8,400 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 9,200 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 22,700 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 1,390 kg  |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 72        |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 3 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 17,262 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 31 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 29 kg CO2 eq.                       |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.6 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Ja                                                                                       |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                                                                | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten                                            |
| PVC-frei                                                                   | Ja                                                                                       |
| Silikonfrei                                                                | Nein                                                                                     |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 53                                                |
| Circular Economy-Eignung          | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich |
| Rücknahme                         | Ja                                                |

WEEE-Kennzeichnung



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.