

Messumformer SITRANS P200 fuer Druck und Absolutdruck fuer allgemeine Anwendungen Kennlinienabweichung typ. 0,25 Prozent Werkstoff der messstoffberuehr- ten Teile: Keramik und Edel- stahl und Dichtungsmaterial; Werkstoff der nicht-messstoff- beruehrten Teile: Edelstahl Messbereich fuer Absolutdruck: 0 bis 10 bar abs., Ueberlast- druck 25 bar abs. Ausgangssignal: 0 bis 10 V Dreileiterschaltung Hilfsenergie: DC 12 bis 33 V ohne Explosionsschutz Elektrischer Anschluss: Stecker nach DIN EN 175301-803-A, Stopfbuchseingewinde M16 (mit Kupplung) Prozessanschluss: G1/2" aussen nach EN837-1 (1/2"-BSP aussen); (Standard bei metrischen Druckbereichen mbar, bar) Dichtungsmaterial zwischen Sensor und Gehaeuse: Viton (FPM, Standard) Standardausfuehrung

Weitere Informationen

Industry Online Support (Handbücher, Kataloge, Zertifikate, FAQ, ...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/products?mfn=ps&lc=de-WW>
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com>

