

Gants ergonomiques enduits de caoutchouc naturel, offrant une excellente préhension et un grand confort

- **Poignée renforcée** : Les gants de protection enduits de caoutchouc AlphaTec™ 16-650 sont dotés d'une finition gaufrée, garantissant une meilleure adhérence dans des conditions humides et sèches.
- **Confort élevé** : Grâce à leur doublure en tricot interlock, ces gants de sécurité amortissent les mains du porteur et offrent un plus grand confort
- **Ergonomie avancée** : La conception ergonomique des gants de travail AlphaTec™ 16-650 leur permet d'épouser les contours naturels de la main, pour une meilleure tenue et une manipulation plus sûre.
- **Protection renforcée** : En outre, ils offrent une résistance modérée à la coupure, ce qui les rend adaptés à la manipulation de verre légèrement ou moyennement sollicité.
- **Qualité assurée** : avec un niveau de qualité AQL de 1,5, les défauts des gants sont minimales.
- **Conformité de la manipulation des aliments** : Le respect des normes en vigueur garantit également qu'il s'agit de gants en caoutchouc de qualité alimentaire.

Secteurs industriels

- Construction
- Fabrication de verre
- Transformation des aliments
- Maintenance d'infrastructure

Applications

- Réparation et remplacement du verre
- Construction
- Services publics
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Transformation du poisson



AlphaTec™

16-650

Gant supporté en caoutchouc naturel
lourd

Anciennement connu comme : GLADIATOR™ 16-650

Principales propriétés

- **Finition crinkle** : excellente adhérence sur sol sec et mouillé
- **Doublure en coton interlock** : pour un meilleur confort au quotidien
- **Conception ergonomique** : protection souple et dextre des mains

Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Un nombre limité d'utilisateurs peut présenter une sensibilité à ces substances, pouvant entraîner des réactions cutanées irritatives et/ou allergiques.

Normes de performance



0493

EN388: 2016



X141B

EN 407



X2XXXX

EN ISO 374-1:2016



KLT

EN ISO 374-5:2016



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
AlphaTec™ 16-650	Liner Material: Coton interlock Coating Material: Latex de caoutchouc naturel	7, 8, 9, 10	310 / 12.2	Vert	• 12 paires par sac, 6 sacs par carton

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexique
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.