

## 特点

- IP55 入侵保护
- ul 94 V2、用于黑色和白色电缆固定头
- 适合与非铠装电缆一起使用
- 随附锁紧螺母和密封垫圈
- 电缆夹紧尺寸范围为 4 mm 至 13 mm

## RS M20 Pro 电缆固定头、带锁紧螺母、塑料、IP55

RS 号 127631



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性

由深受 RS Pro 品牌提供的一系列 IP55 公制螺纹电缆固定头适合与非铠装电缆一起使用。高六角形固定头可提供最佳的电缆保持力和最佳应力消除，确保安全端接。RS Pro 型电缆固定头由符合 UL94 V2 和 U94 V0（仅限红色型号）标准的 Isf（低烟雾）聚合材料制成。RS Pro 形护罩可选择 M16 和 M20 螺纹和各种电缆夹紧尺寸、为电气工程师提供可靠的解决方案、适用于多种应用。

### 一般规格

螺纹尺寸	M20
材料	塑料
颜色	黑色
火灾行为	低烟雾 (LSF)
随附锁紧螺母	是的
电缆类型	非铠装
应用	机器人、移动机器部件、电气安装、照明

### 机械规格

最大电缆直径	10.5mm
最小电缆直径	7mm
螺纹长度	11mm
凸出长度	27mm
平面宽度	19mm
信封直径	25.4mm
密封区域	电缆外护套

### 操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	80°C
工作温度范围:	-20°C 至 80°C


### 保护类别

ip 等级	IP55
-------	------

### 认证

合规性 / 认证	en 61340
符合标准	en 60423 、 ul 94 v-2





Cable Gland Selection Table

Standard Cable Gland Range								
Ordering Reference	Body Size	Thread Diameter 'C'	Min Thread Length 'E'	Overall Cable Diameter 'A'		Protrusion Length 'F'	Across Flats 'B'	Envelope Diameter 'D'
				Min	Max		Max	
A2 - 248 - X	16	M16	11.0	4.0	7.0	24.0	19.0	22.5
A2 - 250 - X	16	M16	11.0	7.0	10.5	24.0	19.0	22.5
A2 - 249 - X	16	M20	11.0	4.0	7.0	27.0	19.0	25.4
A2 - 251 - X	16	M20	11.0	7.0	10.5	27.0	19.0	25.4
A2 - 252 - X	20	M20	11.0	8.0	13.0	31.0	22.5	26.8
A2 - 264 - X	20	M25	11.0	4.0	7.0	31.0	23.0	32.5
A2 - 265 - X	20	M25	11.0	7.0	10.5	31.0	23.0	32.5
A2 - 253 - X	20	M25	11.0	8.0	13.0	31.0	23.0	32.5
A2 - 254 - X	25	M25	11.0	13.0	18.0	32.5	28.0	32.5
A2 - 255 - X	32	M32	13.0	18.0	24.5	38.0	36.0	42.0

All dimensions in millimetres